



Informations techniques poignées de manutention avec fonction de commutation électrique



Type	K1527	
Bouton-poussoir, LED (1 ouverture + 1 fermeture)		
Bouton-poussoir	24 V AC/DC max. 1 A	
Tension de service LED	24 V DC	
Type de raccordement	8 broches / M12x1	
Schéma de raccordement (vue du côté connecteur)		1) Blanc (WH) 2) Marron (BN) 3) Vert (GN) 4) Jaune (YE) 5) Gris (GY) 6) Rose (PK) 7) Bleu (BU) 8) Rouge (RD)
Logement de Montage	