

**Зажимной элемент actima со сквозным отверстием****Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал, конструкция:**

Сталь, воронёная.

Корпус термопласт чёрный.

Круглая ручка duroпласт PF 31, красный.

**Указание:**

Ход подачи составляет 10 мм. В пределах короткого пути зажима 2 мм в любом положении происходит самоторможение. Это позволяет надёжно зажимать заготовки с допусками до 1,5 мм. Зажимной элемент actima можно устанавливать в любом горизонтальном и вертикальном положении.


Стандартные дополнительные части делают возможными другие варианты применения. Они поставляются как принадлежности по заказу. Все подвергающиеся большой нагрузке части системы закалённые (нажимная втулка и дополнительные части только по отдельному заказу).

Максимально допустимое зажимное усилие 4905 Н.



Зажимной элемент actima со сквозным отверстием

Чертежи

Вид снизу



сквозное отверстие



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2
K0020.30	справа/давление
K0020.35	справа/тяга
K0020.40	слева/давление

**Зажимной элемент actima со сквозным отверстием****Обзор изделий**

Номер заказа	Исполнение 2
K0020.45	слева/тяги