


Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой нержавеющая сталь**Описание товара/фотография продукта**

Вывод из зацепления
путем поднятия

**Описание****Исполнение:**

Стальные части Без покрытия.

По запросу:


Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения. Размеры «Н1» и «А» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой нержавеющая сталь

Чертежи



Обзор изделий

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь

Номер заказа	Форма	X	A=длина ручки	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев	L
K0129.1081X30	0°	M8	102	-	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-	26	30
K0129.1081X40	0°	M8	102	-	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-	26	40
K0129.1081X50	0°	M8	102	-	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-	26	50
K0129.2101X30	0°	M10	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	30
K0129.2101X40	0°	M10	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	40
K0129.2101X50	0°	M10	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	50
K0129.2101X60	0°	M10	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	60
K0129.2121X30	0°	M12	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	30
K0129.2121X40	0°	M12	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	40
K0129.2121X50	0°	M12	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	50
K0129.2121X60	0°	M12	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30	60
K0129.3161X40	0°	M16	148	-	23	45	37	14	28	2	17	33	-	36	40
K0129.3161X50	0°	M16	148	-	23	45	37	14	28	2	17	33	-	36	50
K0129.3161X60	0°	M16	148	-	23	45	37	14	28	2	17	33	-	36	60
K0129.1082X30	15°	M8	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26	30
K0129.1082X40	15°	M8	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26	40
K0129.1082X50	15°	M8	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26	50
K0129.2102X30	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	30
K0129.2102X40	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	40
K0129.2102X50	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	50
K0129.2102X60	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	60
K0129.2122X30	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	30
K0129.2122X40	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	40
K0129.2122X50	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	50
K0129.2122X60	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	60

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой нержавеющей сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	X	A=длина ручки	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев	L
K0129.3162X40	15°	M16	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36	40
K0129.3162X50	15°	M16	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36	50
K0129.3162X60	15°	M16	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36	60