

Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт, полиамид 66. Уплотнительное кольцо Резиновая смесь (NBR).

Исполнение:

чёрный.


Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °С.

Указание на чертеже:

1) Уплотнительное кольцо

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	L	L1
K0455.120014	A	20	G1/4	9	9
K0455.120038	A	20,5	G3/8	9	10
K0455.128012	A	28	G1/2	10,5	10,5
K0455.131034	A	31	G3/4	12	11
K0455.139100	A	39	G1	12	12
K0455.149114	A	49	G1 1/4	13	13,5
K0455.155112	A	55	G1 1/2	14,7	14,5
K0455.168200	A	68,5	G2	15	16
K0455.1201415	A	20	M14X1,5	9	9
K0455.1201615	A	20	M16X1,5	9	10
K0455.1281815	A	28	M18X1,5	10,5	10
K0455.1282015	A	28	M20X1,5	10,5	10
K0455.1282215	A	28	M22X1,5	10,5	10

