

Пробки воздухоотводные резьбовые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.

Воздушный фильтр (только форма В) из полиуретана (пенополиуретан).

Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).

Исполнение:

Корпус, цвет черный. Крышка, цвет красный. Тонкость фильтрации 60 мкм.

Указание:

Съемная крышка позволяет чистка воздушного фильтра.

Форма А: без воздушного фильтра

Форма В: с воздушным фильтром


Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °С.

Указание на чертеже:

- 1) Крышка
- 2) Воздушный фильтр только у формы В
- 3) Уплотнительное кольцо

Чертежи



Обзор изделий

Пробки воздухоотводные резьбовые

Номер заказа Форма А	Номер заказа Форма В	D	D1	D2	L	L1
K0457.136038	K0457.236038	36	G3/8	23	17	11
K0457.141012	K0457.241012	41	G1/2	28	18	12
K0457.147034	K0457.247034	47	G3/4	33	17	12
K0457.152100	K0457.252100	52	G1	38	20	12
K0457.163114	K0457.263114	63	G1 1/4	49	23	13
K0457.163112	K0457.263112	63	G1 1/2	55	23	13,5
K0457.1361615	K0457.2361615	36	M16x1,5	23	17	11
K0457.1411815	K0457.2411815	41	M18x1,5	28	17,5	12
K0457.1412015	K0457.2412015	41	M20x1,5	28	17,5	12

Пробки воздухоотводные резьбовые

Обзор изделий

Номер заказа Форма А	Номер заказа Форма В	D	D1	D2	L	L1
K0457.1412215	K0457.2412215	41	M22x1,5	28	17,5	12