

Пробки воздухоотводные резьбовые с указателем уровня масла

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.

Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан).

Указатель уровня масла из цинка.

Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 70.

Исполнение:

Корпус, цвет черный.

Крышка, цвет красный.

Тонкость фильтрации 50 мкм.

Указатель уровня масла из фосфатированной стали.

Указание:

Съемная крышка позволяет чистка воздушного фильтра.

Форма А: без воздушного фильтра

Форма В: с воздушным фильтром

Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °С.


По запросу:

Маркировка Min-Max.

Указание на чертеже:

- 1) Крышка
- 2) Воздушный фильтр только у формы В
- 3) Уплотнительное кольцо

Чертежи



Обзор изделий

Пробки воздухоотводные резьбовые с указателем уровня масла

Пробки воздухоотводные резьбовые с указателем уровня масла
Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	L	L1
K0465.136038	A	36	G3/8	23	4	17	11
K0465.141012	A	41	G1/2	28	4	18	12
K0465.147034	A	47	G3/4	33	5	17	12
K0465.152100	A	52	G1	38	5	20	12
K0465.163114	A	63	G1 1/4	49	5	23	13
K0465.163112	A	63	G1 1/2	55	5	23	13,5
K0465.1361615	A	36	M16x1,5	23	4	17	11
K0465.1411815	A	41	M18x1,5	28	4	17,5	12
K0465.1412015	A	41	M20x1,5	28	4	17,5	12
K0465.1412215	A	41	M22x1,5	28	4	17,5	12
K0465.236038	B	36	G3/8	23	4	17	11
K0465.241012	B	41	G1/2	28	4	18	12
K0465.247034	B	47	G3/4	33	5	17	12
K0465.252100	B	52	G1	38	5	20	12
K0465.263114	B	63	G1 1/4	49	5	23	13
K0465.263112	B	63	G1 1/2	55	5	23	13,5
K0465.2361615	B	36	M16x1,5	23	4	17	11
K0465.2411815	B	41	M18x1,5	28	4	17,5	12
K0465.2412015	B	41	M20x1,5	28	4	17,5	12
K0465.2412215	B	41	M22x1,5	28	4	17,5	12