


Зажимы крестовые пластмассовые**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:

Базовый размер трубок круглого сечения составляет Ø18 или Ø30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратное, возможно согласование с помощью промежуточной втулки K0492.

По запросу:


Полимерный зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:


- Втулки переходные K0492
- Круглые и квадратные трубки K0493

Зажимы крестовые пластмассовые

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Зажимы крестовые, пластмассовые

Номер заказа	A	B	C	D	K	L	P	R	S
K0472.1818	18	18	20	30	48	63	21	48	M6x18

Зажимы крестовые пластмассовые

Обзор изделий

Номер заказа	A	B	C	D	K	L	P	R	S
K0472.3030	30	30	33	45	72	99	28,5	77	M8x25