


Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Фиксатор рукоятки



Описание

Материал:

Гильза 1.4305.


шар 1.4034.

пружина 1.4310.

Исполнение:

Без покрытия. Закаленный шар.

Чертежи



Обзор изделий

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь

Номер заказа	Упругость	Исполнение 1	D	D1	H	L	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл. Н
K0310.03	Стандартная	-	M3	1,5	0,4	7	0,4	1,5	3
K0310.04	Стандартная	-	M4	2,5	0,8	9	0,6	4	10
K0310.05	Стандартная	-	M5	3	0,9	12	0,8	6	11
K0310.06	Стандартная	-	M6	3,5	1	14	1	9	13

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Упругость	Исполнение 1	D	D1	H	L	N	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл. Н
K0310.08	Стандартная	-	M8	5	1,5	16	1,2	15	30
K0310.10	Стандартная	-	M10	6	2	19	1,6	20	35
K0310.12	Стандартная	-	M12	8	2,5	22	2	30	55
K0310.16	Стандартная	-	M16	10	3,5	24	2,5	65	125
K0310.20	Стандартная	-	M20	12	4,5	30	2,5	80	160
K0310.203	Повышенная	-	M3	1,5	0,4	7	0,4	5	7
K0310.204	Повышенная	-	M4	2,5	0,8	9	0,6	12	22
K0310.205	Повышенная	-	M5	3	0,9	12	0,8	19	30
K0310.206	Повышенная	-	M6	3,5	1	14	1	28	40
K0310.208	Повышенная	-	M8	5	1,5	16	1,2	47	73
K0310.210	Повышенная	-	M10	6	2	19	1,6	66	100
K0310.212	Повышенная	-	M12	8	2,5	22	2	66	120
K0310.216	Повышенная	-	M16	10	3,5	24	2,5	90	180
K0310.220	Повышенная	-	M20	12	4,5	30	2,5	115	240
K0310.404	Стандартная	удлиненное исполнение	M4	2,5	0,8	16	0,6	4	10
K0310.405	Стандартная	удлиненное исполнение	M5	3	0,9	20	0,8	6	11
K0310.406	Стандартная	удлиненное исполнение	M6	3,5	1	25	1	9	13
K0310.408	Стандартная	удлиненное исполнение	M8	5	1,5	30	1,2	15	30
K0310.410	Стандартная	удлиненное исполнение	M10	6	2	35	1,6	20	35
K0310.412	Стандартная	удлиненное исполнение	M12	8	2,5	40	2	30	55
K0310.416	Стандартная	удлиненное исполнение	M16	10	3,5	45	2,5	65	125