

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма М, с коническим отверстием

Описание товара/фотография продукта




Описание

Материал:
Дуропласт PF 31, черный.

Исполнение:
Отполированный до блеска.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	D	D1	D6	H	T
K0159.31604	M	черный	4	16	8	15	9
K0159.32005	M	черный	5	20	12	18	12
K0159.32506	M	черный	6	25	15	23	15
K0159.32508	M	черный	8	25	15	23	15
K0159.33208	M	черный	8	32	18	29	15
K0159.33210	M	черный	10	32	18	29	15
K0159.34010	M	черный	10	40	20	37,5	20
K0159.34012	M	черный	12	40	20	37,5	20
K0159.35012	M	черный	12	50	28	48	22

