

Упоры поворотные, регулируемые, форма С, шар с лысками, гладкая поверхность

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:

Стальная конструкция:
корпус улучшен и фосфатирован марганцем.
Гайка, вороненая.


Конструкция из нержавеющей стали:

корпус улучшен и электролитически полирован.
Гайка, Без покрытия.

Указание:

Шар защищён от прокручивания.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	B	D2	D3	H	L	E	SW	Ø шар	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0287.108	C	Сталь	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.110	C	Сталь	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.112	C	Сталь	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.116	C	Сталь	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.120	C	Сталь	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.1081	C	нержавеющая сталь	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.1101	C	нержавеющая сталь	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.1121	C	нержавеющая сталь	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.1161	C	нержавеющая сталь	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.1201	C	нержавеющая сталь	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90

