

## Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Основной корпус, нержавеющая инструментальная сталь.  
Зажимные болты, цементируемая сталь.

**Исполнение:**

Функциональные поверхности основного корпуса — закаленные и шлифованные.


Зажимные болты — оксидированные. Функциональные поверхности — закаленные и шлифованные.

**Указание:**

Адаптеры UNILOCK Plangrip 5-осевого пригодны для зажима заготовок, которые будут обрабатываться по кругу. Заготовки находятся в свободном доступе без помех в форме кромок зажимных элементов. Заготовки привинчиваются болтами с цилиндрической головкой снизу к зубчатому венцу зажима Plangrip. Адаптеры зажима Plangrip могут быть установлены непосредственно на базовые модули со стопорением вращения или дополнительно на конструктивный модуль H 75 мм со стопорением вращения.

## 5-осевой адаптер UNILOCK Plangrip системный размер 80 мм

## Чертежи



## Обзор изделий

## 5-осевой адаптер UNILOCK Plangrip

Номер заказа	Габариты
K0965.2007510	смотри чертеж