


Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.

Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

Исполнение:

электролитически полированный.

По запросу:


- Круглые и квадратные трубки K0493

Принадлежности:

Зажимной рычаг для крепления.

Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы крестовые из нержавеющей стали

Номер заказа	Форма	A	B	C	D	E	L	P	Q	R	S	T
K0472.11212	A	12,1	12,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11414	A	14,1	14,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11616	A	16,1	16,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11818	A	18,1	18,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.12020	A	20,1	20,1	21	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18