

Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
электролитически полированный.


Исполнение:
Зажимной рычаг для крепления.

Указание:
Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.
Болт с шестигранной головкой ISO 4017 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

По запросу:
- Круглые и квадратные трубки K0493

Принадлежности:
Зажимы диаметром 30 и 40 мм оснащены крышкой для резьбы из силикона, которая защищает резьбу болтов с шестигранной головкой от загрязнения и повреждений.

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы крестовые из нержавеющей стали

Номер заказа	Форма	A	B	C	D	E	L	P	Q	R	S	T
K0472.13030	B	30,1	30,1	33	32,4	32,4	92	45,5	45,5	73,5	M8x30	M8x30
K0472.14040	B	40,17	40,17	42	40,4	40,4	118	52	52	95,5	M10x35	M10x35

