


Зажимной болт UNILOCK системный размер 50 мм**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь цементируемая.

Исполнение:

Оксидированный опорный корпус.

Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.

Указание:

Зажимные болты UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовок и устройств.


Зажимные болты можно соединить со съемным элементом на болтах и адаптировать к различным базовым модулям.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M8, M10 обеспечивает следующее зажимное усилие:


- зажимное усилие (M8) 15 000 Н
- зажимное усилие (M10) 25 000 Н

Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762-12.9.

Чертежи



- Центрирующий болт, форма А фиксирует по направлению х и у (референтная точка)
 Компенсирующий болт, форма В фиксирует свободную ось (болт с буртиком)
 Зажимной болт, форма С болт с нижним пределом размера (не обеспечивает функцию центрирования, обеспечивает только функцию зажима)



Обзор изделий

Зажимной болт UNILOCK, системный размер 50 мм

Номер заказа	Форма	D1	D	D2	D3	H	T	SW
K1121.125180510	A	M10	18	16,5	9	5	5	8
K1121.225180510	B	M10	18	16,5	9	5	5	8
K1121.325180510	C	M10	18	16,5	9	5	5	8