

Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 28 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Запираемый шпингалет устанавливается в «правое» или «левое» положение с углом поворота при запирании 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Замок на четверть оборота поставляется в комплекте с 2-мя ключами. Ключ можно вытягивать в обоих положениях (открыто и закрыто). Каждый замок может открываться любым ключом (закрытие 1333).

Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.


Принадлежности:

Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1114.

Ключ для шпингалета K1511.

Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 28 мм

Чертежи



Обзор изделий

Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 28 мм

Номер заказа	Приведение в действие	H	SW
K1107.186	Ключ под единый замок	18	27