


Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Сталь цементируемая.

Исполнение:

Оксидированный опорный корпус.

Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.

Указание:

Опорные плиты UNILOCK можно адаптировать непосредственно на столах станков с помощью Т-образных пазов или растровых систем с отверстиями. Благодаря своей сменной конструкции опорные плиты можно универсально позиционировать на столе станка. Тем самым можно выбрать любую позицию на столе станка с опорными плитами. Эти опорные плиты, благодаря своей прочной конструкции, идеально подходят в качестве базового элемента для больших и тяжелых заготовок.


По запросу:

Другие исполнения.

Указание на чертеже:

1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912, M12

Чертежи



Обзор изделий

5-осевая опорная плита UNILOCK для универсального зажима, системный размер 138 мм

Номер заказа	H
K1420.23523505025	50