

Поворотный ролик с фиксатором stop-fix**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус из листовой стали.

Литые колеса из высококачественной, эластичной резины.

Колесные диски из высококачественного, прочного полиамида.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Применение:


Максимальный комфорт движения, отличная амортизация транспортируемого груза. Новая серия с мягкой резиной ощутимо уменьшает шум.

Диапазон температур:


от -25 до +80 °C.

Поворотный ролик с фиксатором stop-fix

Чертежи

Поворотный ролик
с фиксатором stop-fix

Подшипниковый узел поворотного венца:



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	A	B	D	D1	D2	H	R	Допустимая нагрузка, кг
K1789.101000402	Направляющий ролик	шарикоподшипник	36	40	100	13	70	125	86	150
K1789.101250402	Направляющий ролик	шарикоподшипник	40	40	125	13	70	150	102,5	150

