

T-образные рукоятки, пластмасса, форма К, с внутренней резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Дуропласт PF 31, черный.

Втулка, сталь, оцинкованная.


Исполнение:

Отполированный до блеска.

По запросу:

Другие цвета.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Вид резьбы	A	B	D	D3	H	H1	T
K1871.16506	K	внутренняя резьба	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	9
K1871.16508	K	внутренняя резьба	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	12
K1871.17508	K	внутренняя резьба	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	12
K1871.17510	K	внутренняя резьба	75,1	18,4	M10	22	41,2	25,2	15
K1871.18510	K	внутренняя резьба	85,2	19,6	M10	24	44,8	26,5	15
K1871.18512	K	внутренняя резьба	85,2	19,6	M12	24	44,8	26,5	18