

Выступ для шпингалетов, сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

оцинкованная сталь.


Указание:

* Размер А в мм при длине корпуса Н=18 мм, Н=30 мм, Н=40 мм и Н=50 мм.

Принадлежности:

Шпингалет из цинка, длинный K1113.

Чертежи



Обзор изделий

Выступ для шпингалетов

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	B	B1	A при H = 18	A при H = 30	A при H = 40	A при H = 50	L	Подходит для шпингалетов KIPP
K1114.135X160	с упором	изогнут вверх	19,5	8,1	16	28	38	48	35	K1113
K1114.135X180	с упором	прямой	19,5	8,1	18	30	40	50	35	K1113
K1114.135X200	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	20	32	42	52	35	K1113
K1114.135X220	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	22	34	44	54	35	K1113
K1114.135X240	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	24	36	46	56	35	K1113
K1114.145X040	с упором	изогнут вверх	19,5	8,1	4	16	26	36	45	K1113
K1114.145X060	с упором	изогнут вверх	19,5	8,1	6	18	28	38	45	K1113
K1114.145X080	с упором	изогнут вверх	19,5	8,1	8	20	30	40	45	K1113
K1114.145X100	с упором	изогнут вверх	19,5	8,1	10	22	32	42	45	K1113

Выступ для шпингалетов, сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	B	B1	A при H = 18	A при H = 30	A при H = 40	A при H = 50	L	Подходит для шпингалетов KIPP
K1114.145X120	с упором	изогнут вверх	19,5	8,1	12	24	34	44	45	K1113
K1114.145X140	с упором	изогнут вверх	19,5	8,1	14	26	36	46	45	K1113
K1114.145X160	с упором	изогнут вверх	19,5	8,1	16	28	38	48	45	K1113
K1114.145X180	с упором	прямой	19,5	8,1	18	30	40	50	45	K1113
K1114.145X200	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	20	32	42	52	45	K1113
K1114.145X220	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	22	34	44	54	45	K1113
K1114.145X240	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	24	36	46	56	45	K1113
K1114.145X260	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	26	38	48	58	45	K1113
K1114.145X280	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	28	40	50	60	45	K1113
K1114.145X300	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	30	42	52	62	45	K1113
K1114.145X320	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	32	44	54	64	45	K1113
K1114.145X340	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	34	46	56	66	45	K1113
K1114.145X360	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	36	48	58	68	45	K1113
K1114.145X380	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	38	50	60	70	45	K1113
K1114.145X400	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	40	52	62	72	45	K1113
K1114.145X420	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	42	54	64	74	45	K1113