

Sauterelle à bielle sans console

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Zingué et passivé.
Bielle, corps de guidage et vis de pression phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.

Nota :
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.

Accessoires :
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

Dessins



Sauterelle à bielle sans console

Aperçu des articles

Sauterelle à bielle sans console

Référence	Angle d'ouverture de la poignée	Force FH N	Force de retenue F2 N	Force de serrage F1 N	Poignée plastique assortie
K0086.0350	185°	110	3500	1500	K0100.28
K0086.0550	185°	140	5500	1600	K0100.30
K0086.0750	185°	160	7500	1600	K0100.33

Référence	B3	C1	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	R	Course S
K0086.0350	20,5	9,5	10	19	106,5	123	49	16	18	33	M6x25	M16x1,5	97	25
K0086.0550	24,5	12	13	24	130	159	60	20	30	40	M8x40	M20x1,5	118	38
K0086.0750	31	14,2	16	28,5	149	235	93	23	40	70	M10x50	M24x1,5	135	67