

Presse à grenouillère version mécanique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Support de presse, acier coulé.

Sauterelle à bielle, voir K0088.

Finition :

Support de presse peint couleur noir. Sauterelle à bielle, voir K0088.

Nota :

Les sauterelles à bielle avec levier démontable peuvent être commandées ultérieurement en tant que kit complet de montage. Données techniques et capacités de serrage, voir K0088.

Accessoires :

K0088

K0099

K0101

K0102

K0103


K0106

Indication de dessin :

1) Fixation du levier à droite ou à gauche

Presse à grenouillère version mécanique

Dessins



Aperçu des articles

Presse à genouillère version mécanique

Référence	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	M	Course S	Force FH N	Force de retenue F2 N	Angle d'ouverture de la poignée
K0095.0600	150	95	94	50	50	100	80	9	14	202	30	75	30	M8	32	140	6000	185°
K0095.1200	192	115	112	60	60	120	95	11	20	290	40	100	40	M10	50	150	12000	185°
K0095.2500	238	145	142	75	75	150	125	11	25	418	50	120	60	M12	75	170	25000	185°

Référence	Course de la tige / Force de serrage F1 N
K0095.0600	5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N
K0095.1200	5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
K0095.2500	10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N

Presse à grenouillère version mécanique

Aperçu des articles
