

Indicateur de position

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Carter polyamide 6.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.

Finition :

Carter résistant aux chocs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.

Nota :

Les indicateurs de position permettent de consulter directement et d'un seul coup d'œil les valeurs de mesure paramétrées.

De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.

Les indicateurs de position se caractérisent par leurs dimensions réduites avec un affichage très clair. Ils conviennent particulièrement pour les entraxes de broche réduits et les arbres de faible diamètre et sont équipés d'un taquet d'immobilisation anticouple qui peut s'encastrer dans un perçage du côté opposé.

** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (voir exemple de commande « Position de montage, sens de comptage »).

Données techniques :

- compteur : 3 décades
- hauteur des chiffres env. 6 mm
- arbres creux Ø 10 H7 mm
- résistant à des températures jusqu'à 80 °C max.
- résistant aux huiles et aux solvants

Sur demande :


- affichage en pouce

Accessoires :

- Corps réducteur K0412

Indicateur de position

Dessins



Affichage après le 1er tour, position de la virgule :	Positions d'implantation (1 - 4):
par ex. K0408.01001111 0100 = pas 1mm 1 = virgule en première position à partir de la droite	par ex. K0408.01001111 1 = position d'implantation

Sens de comptage (1 - 2):	Couleur (1 - 2):
par ex. K0408.01001111 1 = sens horaire (valeurs croissantes) 2 = sens antihoraire (valeurs croissantes)	par ex. K0408.01001111 1 = couleur orange 2 = couleur noire

Aperçu des articles

Indicateur de position

Indicateur de position

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	B	D	H	L	Pas	Position de montage	Sens de comptage	Affichage après un tour	Position de la virgule	Couple max. (1/min)
K0408.01001111	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001121	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001211	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001221	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	1	2	2	01,0	1	500
K0408.01001311	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001321	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001411	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001421	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001111	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001121	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001211	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001221	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2	2	2	02,0	1	500
K0408.02001311	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001321	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001411	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001421	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501111	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501121	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	2	02,5	1	500
K0408.02501211	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2,5	2	1	02,5	1	500
K0408.02501221	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501311	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	1	02,5	1	500
K0408.02501321	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501411	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501421	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001111	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001121	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001211	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001221	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001311	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001321	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001411	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	3	4	1	03,0	1	500
K0408.03001421	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001111	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001121	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001211	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001221	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	4	2	2	04,0	1	375
K0408.04001311	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001321	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001411	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001421	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001111	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001121	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001211	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001221	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001311	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	5	3	1	05,0	1	300
K0408.05001321	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	5	3	2	05,0	1	300
K0408.05001411	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001421	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001111	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001121	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250
K0408.06001211	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	6	2	1	06,0	1	250
K0408.06001221	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001311	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001321	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001411	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001421	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001111	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001121	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001211	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001221	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001311	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180

Indicateur de position

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	B	D	H	L	Pas	Position de montage	Sens de comptage	Affichage après un tour	Position de la virgule	Couple max. (1/min)
K0408.08001321	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180
K0408.08001411	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	8	4	1	08,0	1	180
K0408.08001421	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001111	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001121	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	10	1	2	10,0	1	150
K0408.10001211	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001221	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150
K0408.10001311	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001321	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001411	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001421	orangé pur RAL 2004	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150
K0408.01001112	noir	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001122	noir	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001212	noir	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001222	noir	26	10	33	22	1	2	2	01,0	1	500
K0408.01001312	noir	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001322	noir	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001412	noir	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001422	noir	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001112	noir	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001122	noir	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001212	noir	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001222	noir	26	10	33	22	2	2	2	02,0	1	500
K0408.02001312	noir	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001322	noir	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001412	noir	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001422	noir	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501112	noir	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501122	noir	26	10	33	22	2,5	1	2	02,5	1	500
K0408.02501212	noir	26	10	33	22	2,5	2	1	02,5	1	500
K0408.02501222	noir	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501312	noir	26	10	33	22	2,5	3	1	02,5	1	500
K0408.02501322	noir	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501412	noir	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501422	noir	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001112	noir	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001122	noir	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001212	noir	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001222	noir	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001312	noir	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001322	noir	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001412	noir	26	10	33	22	3	4	1	03,0	1	500
K0408.03001422	noir	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001112	noir	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001122	noir	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001212	noir	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001222	noir	26	10	33	22	4	2	2	04,0	1	375
K0408.04001312	noir	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001322	noir	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001412	noir	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001422	noir	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001112	noir	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001122	noir	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001212	noir	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001222	noir	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001312	noir	26	10	33	22	5	3	1	05,0	1	300
K0408.05001322	noir	26	10	33	22	5	3	2	05,0	1	300
K0408.05001412	noir	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001422	noir	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001112	noir	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001122	noir	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250

Indicateur de position

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	B	D	H	L	Pas	Position de montage	Sens de comptage	Affichage après un tour	Position de la virgule	Couple max. (1/min)
K0408.06001212	noir	26	10	33	22	6	2	1	06,0	1	250
K0408.06001222	noir	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001312	noir	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001322	noir	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001412	noir	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001422	noir	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001112	noir	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001122	noir	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001212	noir	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001222	noir	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001312	noir	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180
K0408.08001322	noir	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180
K0408.08001412	noir	26	10	33	22	8	4	1	08,0	1	180
K0408.08001422	noir	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001112	noir	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001122	noir	26	10	33	22	10	1	2	10,0	1	150
K0408.10001212	noir	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001222	noir	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150
K0408.10001312	noir	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001322	noir	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001412	noir	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001422	noir	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150