

Aimants plats avec crochet en NdFeB

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps et crochet en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).

Finition :

Corps et crochet zingués.

Nota :

Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l'adhérence d'environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.


Plage de température :

80 °C max.

Indication de dessin :

1) Surface de contact

Dessins



Aperçu des articles

Aimants plats avec crochet en NdFeB

Référence	D	D1	D2	H	H1	Force d'attraction en N
K1402.10	10	10	3	4,5	24	25
K1402.13	13	10	3	4,5	24	60
K1402.16	16	13	3,5	4,5	27	95
K1402.20	20	13	3,5	6	27,5	140
K1402.25	25	13	3,5	7	28	200
K1402.32	32	18,5	4,5	7	38	350

