

Games en acier, avec butée

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :
Acier.

Finition :
Zingué.

Nota :
*A en mm pour une longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm et H=50 mm.

Accessoires :
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables K2216.
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long K2217.

Dessins



Aperçu des articles

Games en acier, avec butée

Aperçu des articles

Cames en acier, avec butée

Référence	Finition 2	A pour longueur de barillet H = 18	A pour longueur de barillet H = 30	A pour longueur de barillet H = 50	B	B1	L
K2218.13506	coudées vers le haut	6	18	38	19	8,1	35
K2218.13508	coudées vers le haut	8	20	40	19	8,1	35
K2218.13510	coudées vers le haut	10	22	42	19	8,1	35
K2218.13513	coudées vers le haut	13	25	45	19	8,1	35
K2218.13514	coudées vers le haut	14	26	46	19	8,1	35
K2218.13516	coudées vers le haut	16	28	48	19	8,1	35
K2218.13518	droite	18	30	50	19	8,1	35
K2218.13520	coudées vers le bas	20	32	52	19	8,1	35
K2218.13522	coudées vers le bas	22	34	54	19	8,1	35
K2218.13524	coudées vers le bas	24	36	56	19	8,1	35
K2218.13526	coudées vers le bas	26	38	58	19	8,1	35
K2218.13528	coudées vers le bas	28	40	60	19	8,1	35
K2218.14504	coudées vers le haut	4	16	36	19	8,1	45
K2218.14506	coudées vers le haut	6	18	38	19	8,1	45
K2218.14508	coudées vers le haut	8	20	40	19	8,1	45
K2218.14510	coudées vers le haut	10	22	42	19	8,1	45
K2218.14513	coudées vers le haut	13	25	45	19	8,1	45
K2218.14514	coudées vers le haut	14	26	46	19	8,1	45
K2218.14516	coudées vers le haut	16	28	48	19	8,1	45
K2218.14518	droite	18	30	50	19	8,1	45
K2218.14520	coudées vers le bas	20	32	52	19	8,1	45
K2218.14522	coudées vers le bas	22	34	54	19	8,1	45
K2218.14524	coudées vers le bas	24	36	56	19	8,1	45
K2218.14526	coudées vers le bas	26	38	58	19	8,1	45
K2218.14528	coudées vers le bas	28	40	60	19	8,1	45
K2218.14530	coudées vers le bas	30	42	62	19	8,1	45
K2218.14532	coudées vers le bas	32	44	64	19	8,1	45
K2218.14534	coudées vers le bas	34	46	66	19	8,1	45
K2218.14536	coudées vers le bas	36	48	68	19	8,1	45
K2218.14538	coudées vers le bas	38	50	70	19	8,1	45
K2218.14540	coudées vers le bas	40	52	72	19	8,1	45
K2218.14542	coudées vers le bas	42	54	74	19	8,1	45