

Poignées de manutention en plastique étroites

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :
Thermoplastique.
Insert taraudé : laiton.

Finition :
Poignée de manutention et pastille noire.

Montage :
Forme A Fixation par l'arrière.
Forme B Fixation en façade.

Sur demande :
Autres coloris de poignées et pastilles.

Dessins



Aperçu des articles

Poignée de manutention

Référence	Forme	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	S	T	P1	P2	Charge N
K0189.109406	A	93,5	26	17	M6	-	35	119,5	67,5	5,8	-	-	15,5	320
K0189.111706	A	117	29	19	M6	-	40	145	89	6,4	-	-	15,5	320
K0189.111708	A	117	29	19	M8	-	40	145	89	6,4	-	-	16	870
K0189.113206	A	132	31	20	M6	-	45	163	101	6,7	-	-	15,5	320
K0189.113208	A	132	31	20	M8	-	45	163	101	6,7	-	-	16	870
K0189.117910	A	179	35	22	M10	-	50	213	145	7,1	-	-	22	1200
K0189.209406	B	93,5	26	17	6,8	12	35	119,5	67,5	5,8	4,5	19	-	500
K0189.211708	B	117	29	19	8,5	13,5	40	145	89	6,4	8	23	-	950
K0189.213208	B	132	31	20	8,5	13,5	45	163	101	6,7	8	22	-	950
K0189.217908	B	179	35	22	8,5	13,5	50	213	145	7,1	12	22	-	950

