

Bouchon

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps en thermoplastique polyamide 66, couvercle en polyamide 66. filtre à air en polyuréthane (mousse PU), joint torique en caoutchouc (NBR).

Finition :

Corps noir, couvercle rouge. Finesse de filtration 50 µm.

Plage de température :

Résistance à des températures jusqu'à 100 °C pour l'huile.

Indication de dessin :

Forme A : sans événement


Forme B : avec événement

Forme C : avec événement et filtre à air

1) Joint torique

2) Filtre à air uniquement forme C

Dessins



Aperçu des articles

Bouchon

Référence	Forme	D	D1	D2	L	L1	S min.
K0451.13018	A	30	18	23	14	14	8
K0451.13020	A	30	20	24	14	15,5	8
K0451.13026	A	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.13030	A	30	30	34	14	17	9,5
K0451.23018	B	30	18	23	14	14	8
K0451.23020	B	30	20	24	14	15,5	8
K0451.23026	B	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.23030	B	30	30	34	14	17	9,5
K0451.33018	C	30	18	23	14	14	8
K0451.33020	C	30	20	24	14	15,5	8
K0451.33026	C	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.33030	C	30	30	34	14	17	9,5

