


Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour

Description de l'article/illustrations du produit



Principe de fonctionnement



Description

Matière :

Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Ressort de compression en acier inoxydable.
Garniture de clapet et joint plat en caoutchouc (NBR).

Finition :

Corps noir.
Couvercle rouge.

Nota :

Pression d'ouverture : 0,20 – 0,25 bar.


Plage de température :

Résistance à des températures jusqu'à 100 °C pour l'huile.

Indication de dessin :

- 1) Joint plat
- 2) Garniture de clapet
- 3) Capsule

Dessins



Aperçu des articles

Bouchon à évent à clapet anti-retour

| Référence | D | D1 | L | L1 |
|-------------|----|------|----|----|
| K0459.30014 | 30 | G1/4 | 21 | 10 |
| K0459.30038 | 30 | G3/8 | 21 | 10 |
| K0459.30012 | 30 | G1/2 | 21 | 10 |

