

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.

Стальные детали класса прочности 5.8.

Нажимная кнопка, пластмасса (ПФЛ).

Исполнение:

Стальные части воронёные.

Указание:

Стандартные цвета:

Зажимная рукоятка – черно-серая, нажимная кнопка – ярко-красная.

Зажимная рукоятка – оранжевая, нажимная кнопка – черно-серая.

Зажимная рукоятка – ярко-красная, нажимная кнопка – черно-серая.

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:


1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Зажимные рычаги с нажимной кнопкой, с наружной резьбой

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0269.71105X10	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71105X15	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71105X20	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71105X25	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71105X30	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71105X35	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71105X40	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.71105X45	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71105X50	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72105X10	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72105X15	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.72105X20	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0269.72105X25	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72105X30	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72105X35	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72105X40	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72105X45	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72105X50	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73105X10	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73105X15	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73105X20	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73105X25	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73105X30	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73105X35	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73105X40	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73105X45	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73105X50	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71106X10	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71106X15	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71106X20	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71106X25	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71106X30	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71106X35	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71106X40	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.71106X45	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71106X50	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72106X10	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72106X15	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.72106X20	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.72106X25	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72106X30	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72106X35	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72106X40	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72106X45	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72106X50	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73106X10	ярко-красный RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73106X15	ярко-красный RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73106X20	ярко-красный RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73106X25	ярко-красный RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73106X30	ярко-красный RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73106X35	ярко-красный RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73106X40	ярко-красный RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73106X45	ярко-красный RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73106X50	ярко-красный RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71206X15	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71206X20	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71206X25	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71206X30	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71206X35	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71206X40	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71206X45	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71206X50	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71206X55	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71206X60	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72206X15	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72206X20	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72206X25	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72206X30	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72206X35	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72206X40	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72206X45	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72206X50	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72206X55	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72206X60	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60

Обзор изделий

4/8

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0269.73210X25	ярко-красный RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73210X30	ярко-красный RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73210X35	ярко-красный RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73210X40	ярко-красный RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73210X45	ярко-красный RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73210X50	ярко-красный RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73210X55	ярко-красный RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73210X60	ярко-красный RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71308X15	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71308X20	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71308X25	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71308X30	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71308X35	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71308X40	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71308X45	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71308X50	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71308X55	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71308X60	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72308X15	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72308X20	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72308X25	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72308X30	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72308X35	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72308X40	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72308X45	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72308X50	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72308X55	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.72308X60	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.73308X15	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73308X20	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73308X25	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73308X30	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.73308X35	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73308X40	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73308X45	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73308X50	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73308X55	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73308X60	ярко-красный RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71310X15	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71310X20	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71310X25	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71310X30	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71310X35	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71310X40	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71310X45	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71310X50	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71310X55	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71310X60	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72310X15	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72310X20	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72310X25	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72310X30	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72310X35	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72310X40	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72310X45	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72310X50	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72310X55	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.72310X60	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.73310X15	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73310X20	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73310X25	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73310X30	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0269.73310X35	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73310X40	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73310X45	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73310X50	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73310X55	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73310X60	ярко-красный RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71410X20	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71410X25	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71410X30	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71410X35	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71410X40	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71410X45	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71410X50	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71410X55	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71410X60	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71410X70	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71410X80	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71410X90	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72410X20	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72410X25	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72410X30	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.72410X35	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72410X40	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72410X45	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72410X50	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72410X55	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.72410X60	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72410X70	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72410X80	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72410X90	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73410X20	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73410X25	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73410X30	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73410X35	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73410X40	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73410X45	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73410X50	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73410X55	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73410X60	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73410X70	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73410X80	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73410X90	ярко-красный RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71412X20	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71412X25	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71412X30	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71412X35	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71412X40	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71412X45	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71412X50	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71412X55	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71412X60	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71412X70	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71412X80	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71412X90	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72412X20	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72412X25	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72412X30	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.72412X35	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72412X40	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72412X45	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72412X50	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72412X55	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0269.72412X60	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72412X70	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72412X80	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72412X90	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73412X20	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73412X25	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73412X30	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73412X35	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73412X40	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73412X45	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73412X50	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73412X55	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73412X60	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73412X70	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73412X80	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73412X90	ярко-красный RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71512X25	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71512X30	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71512X35	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71512X40	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71512X45	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71512X50	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71512X55	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.71512X60	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.71512X70	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71512X80	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71512X90	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72512X25	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72512X30	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.72512X35	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72512X40	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72512X45	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72512X50	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72512X55	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72512X60	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72512X70	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72512X80	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72512X90	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73512X25	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73512X30	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73512X35	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73512X40	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73512X45	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73512X50	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73512X55	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73512X60	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73512X70	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73512X80	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73512X90	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.71516X25	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71516X30	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71516X35	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71516X40	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71516X45	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71516X50	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71516X55	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.71516X60	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.71516X70	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71516X80	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71516X90	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72516X25	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72516X30	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0269.72516X35	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72516X40	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72516X45	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72516X50	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72516X55	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72516X60	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72516X70	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72516X80	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72516X90	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73516X25	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73516X30	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73516X35	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73516X40	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73516X45	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73516X50	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73516X55	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73516X60	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73516X70	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73516X80	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73516X90	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90