



Зажимы крестовые пластмассовые**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:

При помощи крестового зажима можно фиксировать квадратные трубки 30 мм. Если диаметр трубок меньше или необходимо выполнить зажим трубки не квадратного, а круглого сечения, необходимо использовать переходную втулку K0491.

По запросу:

Полимерный зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:


- Втулки переходные K0491
- Круглые и квадратные трубки K0493

Зажимы крестовые пластмассовые

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Зажимы крестовые, пластмассовые

Номер заказа	A	B
K0473.3030	30	30

