


**Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.

Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

Болт с шестигранной головкой диаметром от 30 мм ISO 4017, нержавеющая сталь.

Указание:

Зажимы диаметром 30 и 40 мм оснащены крышкой для резьбы из силикона, которая защищает резьбу болтов с шестигранной головкой от загрязнения и повреждений.


По запросу:

Зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:

- Круглые и квадратные трубки K0493

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы крестовые из нержавеющей стали

Номер заказа	Форма	A	B	C	D	E	L	P	Q	R	S	T
K0472.11212	A	12,1	12,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11414	A	14,1	14,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11616	A	16,1	16,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11818	A	18,1	18,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.12020	A	20,1	20,1	21	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.13030	B	30,1	30,1	33	32,4	32,4	92	45,5	45,5	73,5	M8x30	M8x30
K0472.14040	B	40,17	40,17	42	40,4	40,4	118	52	52	95,5	M10x35	M10x35