

Зажимной рычаг с наружной резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, шелковисто-матовая поверхность

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем поднятия



Описание

Материал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка с полимерным покрытием.

Стальные части Без покрытия.

Указание:

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимной рычаг с наружной резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, шелковисто-матовая поверхность

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0123.92061X15	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X20	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X25	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X30	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X40	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X50	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X60	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X15	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X20	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X25	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X30	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X40	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X50	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X60	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X20	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X25	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X30	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X40	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X50	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X60	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.93081X20	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93081X25	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93081X30	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93081X40	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

Зажимной рычаг с наружной резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, шелковисто-матовая поверхность

Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0123.93081X50	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93081X60	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X20	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X25	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X30	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X40	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X50	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X60	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22