



### Описание

#### Материал:

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

#### Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

#### Указание:

Угловым зажимом можно фиксировать квадратные и круглые трубки 30 мм.

Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратные возможно использование переходных втулок K0491 или K0492.

#### Принадлежности:



Круглые и квадратные трубки K0493.

Круглые трубки из алюминия с пазом K1966.

Переходные втулки K0491 и K0492.

Зажимная рукоятка из пластмассы, с удлиненным буртиком K1701.

### Чертежи



## Угловой зажим, пластмасса

## Обзор изделий

## Угловой зажим, пластмасса

| Номер заказа | Обозначение | A    | B    | H  | D  | L   | C  | N  | M  | S     | S1    |
|--------------|-------------|------|------|----|----|-----|----|----|----|-------|-------|
| K0476.30     | Фитинг      | 30,1 | 30,3 | 45 | 40 | 116 | 40 | 45 | 78 | M8x25 | M8X35 |