

Крепления монитора из алюминия, с регулировкой по высоте, 4 или 5 степеней свободы

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Крепежная пластина, сталь/пластик.
Держатель монитора, алюминий.
Шайбы и втулки подшипников, пластик.
Монтажный фланец, алюминий.
Монтажный адаптер, алюминий.
Болты из стали.

Исполнение:

Крепежная пластина, окрашенная.
Держатель монитора, окрашенный.
Монтажный фланец, окрашенный.
Монтажный адаптер, окрашенный.
Болты оцинкованные.

Указание:

Крепления для мониторов позволяют установить и по необходимости снова снять экраны весом до 20 кг без трудоемкого монтажа. Кроме того, кронштейн крепления монитора имеет регулировку по высоте и регулировку угла обзора. Закрепленный экран имеет возможность поворота на 90°. Крепежные пластины креплений для мониторов совместимы со стандартом VESA 75/100.

Применение:

Увеличить или уменьшить силу упругости пружины, необходимой для регулировки различных степеней свободы, можно с помощью шестигранного ключа.

Объем поставки:


Крепления для мониторов, 4 степени свободы:

- 1x крепежная пластина VESA, включая 4 винта M4x12, крестовый шлиц.
- 1x крепление для монитора, 4 степени свободы, включая крышку кабельного канала.
- 1x монтажный винт DIN 6912, M8x25.
- 1x монтажный адаптер.
- 2x монтажных винта DIN 6912, M8x16.
- 1x шестигранный ключ, SW 3.
- 1x шестигранный ключ, SW 4.

Крепления для мониторов, 5 степеней свободы:

- 1x крепежная пластина VESA, включая 4 винта M4x12, крестовый шлиц.
- 1x крепление для монитора, 5 степеней свободы, включая крышку кабельного канала.
- 1x монтажный винт DIN 6912, M8x25.
- 1x монтажный адаптер.
- 2x монтажных винта DIN 6912, M8x16.
- 1x шестигранный ключ, SW 3.
- 1x шестигранный ключ, SW 4.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	Допустимая нагрузка, кг
K1792.4360	A	4 осей	75	100	94	70	5,3	13,8	9	236	114	40	43	436	361	2-10
K1792.43601	A	4 осей	75	100	94	70	5,3	13,8	9	236	114	40	43	436	361	8-20
K1792.6341	B	5 осей	75	100	94	70	5,3	13,8	9	464	114	40	40	634	560	2-10
K1792.63411	B	5 осей	75	100	94	70	5,3	13,8	9	464	114	40	40	634	560	8-20