

Pestillo

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable 1.4308 o acero.


Versión:

Acero inoxidable en acabado natural o acero bruñido.

Indicación:

El pestillo se puede instalar individualmente. La adecuada forma de su diseño, con un uñero ligero, proporciona apoyo a los dedos y cumple los más altos requisitos actuales. Se pueden transmitir fuerzas de sujeción no muy grandes. El centrado lateral permite seleccionar distintos tipos de fijación.

Planos



Nuestros productos

Pestillo

Referencia	Material del cuerpo de base	Tamaño	A	B	D	D1	D2	H	H1	H2	T	T1
K0178.1040	acero inoxidable	1	25	3	4	7,5	1,5	8,5	3	9	5,5	0,5
K0178.2050	acero inoxidable	2	30	3,6	5	9	2	10,2	4	10,8	6,5	1
K0178.3060	acero inoxidable	3	40	4,8	6	12	2	13,6	5	14,4	8,7	1
K0178.4080	acero inoxidable	4	50	6	8	15	3	17	6	18	10,2	1
K0178.1041	acero	1	25	3	4	7,5	1,5	8,5	3	9	5,5	0,5
K0178.2051	acero	2	30	3,6	5	9	2	10,2	4	10,8	6,5	1
K0178.3061	acero	3	40	4,8	6	12	2	13,6	5	14,4	8,7	1
K0178.4081	acero	4	50	6	8	15	3	17	6	18	10,2	1

