

Moletas con empuñadura

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.

Versión:

Acero cromado en azul.


Indicación sobre el dibujo:

Forma H: sin perforación transversal

Forma M: con perforación transversal y tornillo de sujeción



Planos



Nuestros productos

Moletas con empuñadura

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.2106	H	gris antracita RAL 7021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21061	H	naranja RAL 2004	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10

Moletas con empuñadura

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.21062	H	verde señal RAL 6032	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21063	H	azul RAL5017	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21065	H	gris claro RAL 7035	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21066	H	rojo tráfico RAL 3020	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21067	H	amarillo colza RAL 1021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.2206	H	gris antracita RAL 7021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22061	H	naranja RAL 2004	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22062	H	verde señal RAL 6032	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22063	H	azul RAL5017	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22065	H	gris claro RAL 7035	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22066	H	rojo tráfico RAL 3020	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22067	H	amarillo colza RAL 1021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.2308	H	gris antracita RAL 7021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23081	H	naranja RAL 2004	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23082	H	verde señal RAL 6032	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23083	H	azul RAL5017	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23085	H	gris claro RAL 7035	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23086	H	rojo tráfico RAL 3020	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23087	H	amarillo colza RAL 1021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.1106	M	gris antracita RAL 7021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11061	M	naranja RAL 2004	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11062	M	verde señal RAL 6032	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11063	M	azul RAL5017	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11065	M	gris claro RAL 7035	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11066	M	rojo tráfico RAL 3020	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11067	M	amarillo colza RAL 1021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.1206	M	gris antracita RAL 7021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12061	M	naranja RAL 2004	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12062	M	verde señal RAL 6032	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12063	M	azul RAL5017	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12065	M	gris claro RAL 7035	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12066	M	rojo tráfico RAL 3020	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12067	M	amarillo colza RAL 1021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.1308	M	gris antracita RAL 7021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13081	M	naranja RAL 2004	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13082	M	verde señal RAL 6032	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13083	M	azul RAL5017	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13085	M	gris claro RAL 7035	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13086	M	rojo tráfico RAL 3020	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13087	M	amarillo colza RAL 1021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14