

Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable 1.4571.

Versión:

acabado satinado.

Indicación:



Bisagra atornillable para puertas con fijación interior, atornillable desde exterior, con perno roscado ajustable en altura ± 4 mm. El añadir titanio al acero inoxidable 1.4571 aumenta su resistencia a la corrosión. El ángulo de apertura es de 180° máx.

Indicación sobre el dibujo:

1) Tornillo de sujeción M4, DIN 916

Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable

Planos



Nuestros productos

Bisagras atornillables, ajustables de acero inoxidable

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	H1
K1346.06884617	114	17	46	26	88	100	80	10	6,3	8	28	6