

Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.

Finition :

Bruni. Vérin verni.

Sur demande :


Commutateur de proximité Reed.

Vérin pneumatique :

A effet double avec amortisseurs de fin de course des deux côtés.

Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd

Dessins



Aperçu des articles

Sauterelle pneumatique verticale, modèle lourd

Référence	Consommation d'air par cycle	Angle d'ouverture du bras de fixation	Force de retenue à 6 bar F1 N	Force de retenue à 6 bar F2 N	Force de serrage à 6 bar F3 N	Force de serrage à 6 bar F4 N
K0091.0750	0,27 dm ³	120°	3000	7500	2250	3150
K0091.1750	0,75 dm ³	120°	6500	17500	6500	8000

Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd

Aperçu des articles

Référence	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C3	D	H	L	L1	L2	S	R	P=pression de service en bar	Nombre de course par min. à 6 bar
K0091.0750	48	63,5	48	63,5	92,5	12,7	72	19	43	8,7	425	169	67	105	8	G1/4	2 - 6	30
K0091.1750	54,9	76,2	61,8	83	108,7	16	71	25,3	52	10,6	495,6	219	90	129	9,6	G 3/8	2 - 6	15