

Équipements optionnels «arness»

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier

Finition :


bruni

Nota :

La course d'approche est de 12 mm. Dans la course de serrage de 1,5 mm, le poussoir reste bloqué dans chaque position. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1 mm. Le poussoir à levier se monte indifféremment en position horizontale ou verticale. Les équipements optionnels standardisés permettent d'autres utilisations. Ils sont livrés en option. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes et le patin sont réalisés en acier cémenté.

L'effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.

Dessins



Equipements optionnels «arness»

Aperçu des articles

Référence	Désignation
K0021.02	Chape
K0021.03	Etrier de traction
K0021.04	Patin