

Varillas del nivel de aceite

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Empuñadura de poliamida termoplástica.

Varilla de nivel de aceite de acero.

Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.

Versión:

Empuñadura negra.

Varilla de nivel de aceite fosfatada.

Rango de temperatura:

Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.

Indicación sobre el dibujo:

Forma B: con agujero de ventilación


Forma C: sin agujero de ventilación

Forma D: con agujero de ventilación

1) Junta tórica

2) Solo con forma D

Planos



Nuestros productos

Varillas del nivel de aceite

Referencia	Forma	D	D1	D2	D3	D4 Ø	L	L1	S min.
K0468.22714	B	27	14	18	13	4	34	13	10
K0468.23218	B	32	18	24	14	5	45	17	9
K0468.23220	B	32	20	24	14	5	44,5	18	10
K0468.32714	C	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.33012	C	27	12	18	14	4	36	20	16
K0468.33318	C	33	18	24	14	5	44	21	17,5
K0468.33520	C	35	20	24	16	5	46	21	17,5
K0468.42714	D	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.43318	D	33	18	24	14	5	44	21	17,5