

Chavetas DIN 6885 A

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Acero 1.1192 o acero inoxidable 1.4571.


Versión:

Acabado natural.

Ejemplo de aplicación:



Planos



Nuestros productos

Chavetas DIN 6885 A

Referencia	Material del cuerpo de base	B	H	L = longitud
K0696.03X8	acero	3	3	8
K0696.03X10	acero	3	3	10
K0696.03X12	acero	3	3	12
K0696.03X14	acero	3	3	14
K0696.03X16	acero	3	3	16
K0696.03X18	acero	3	3	18
K0696.03X20	acero	3	3	20
K0696.03X22	acero	3	3	22

Chavetas DIN 6885 A

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	H	L = longitud
K0696.03X25	acero	3	3	25
K0696.03X28	acero	3	3	28
K0696.04X8	acero	4	4	8
K0696.04X10	acero	4	4	10
K0696.04X12	acero	4	4	12
K0696.04X14	acero	4	4	14
K0696.04X16	acero	4	4	16
K0696.04X18	acero	4	4	18
K0696.04X20	acero	4	4	20
K0696.04X22	acero	4	4	22
K0696.04X25	acero	4	4	25
K0696.04X28	acero	4	4	28
K0696.05X12	acero	5	5	12
K0696.05X14	acero	5	5	14
K0696.05X16	acero	5	5	16
K0696.05X18	acero	5	5	18
K0696.05X20	acero	5	5	20
K0696.05X22	acero	5	5	22
K0696.05X25	acero	5	5	25
K0696.05X28	acero	5	5	28
K0696.05X32	acero	5	5	32
K0696.05X36	acero	5	5	36
K0696.05X40	acero	5	5	40
K0696.06X12	acero	6	6	12
K0696.06X14	acero	6	6	14
K0696.06X16	acero	6	6	16
K0696.06X18	acero	6	6	18
K0696.06X20	acero	6	6	20
K0696.06X22	acero	6	6	22
K0696.06X25	acero	6	6	25
K0696.06X28	acero	6	6	28
K0696.06X32	acero	6	6	32
K0696.06X36	acero	6	6	36
K0696.06X40	acero	6	6	40
K0696.06X45	acero	6	6	45
K0696.08X14	acero	8	7	14
K0696.08X16	acero	8	7	16
K0696.08X18	acero	8	7	18
K0696.08X20	acero	8	7	20
K0696.08X22	acero	8	7	22
K0696.08X25	acero	8	7	25
K0696.08X28	acero	8	7	28
K0696.08X32	acero	8	7	32
K0696.08X36	acero	8	7	36
K0696.08X40	acero	8	7	40
K0696.08X45	acero	8	7	45
K0696.08X50	acero	8	7	50
K0696.08X70	acero	8	7	70
K0696.10X22	acero	10	8	22
K0696.10X25	acero	10	8	25
K0696.10X28	acero	10	8	28
K0696.10X32	acero	10	8	32
K0696.10X36	acero	10	8	36
K0696.10X40	acero	10	8	40
K0696.10X45	acero	10	8	45
K0696.10X50	acero	10	8	50
K0696.10X56	acero	10	8	56
K0696.10X70	acero	10	8	70
K0696.10X80	acero	10	8	80
K0696.12X25	acero	12	8	25
K0696.12X28	acero	12	8	28

Chavetas DIN 6885 A

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	H	L = longitud
K0696.12X32	acero	12	8	32
K0696.12X36	acero	12	8	36
K0696.12X40	acero	12	8	40
K0696.12X45	acero	12	8	45
K0696.12X50	acero	12	8	50
K0696.12X56	acero	12	8	56
K0696.12X70	acero	12	8	70
K0696.12X80	acero	12	8	80
K0696.14X25	acero	14	9	25
K0696.14X28	acero	14	9	28
K0696.14X32	acero	14	9	32
K0696.14X36	acero	14	9	36
K0696.14X40	acero	14	9	40
K0696.14X45	acero	14	9	45
K0696.14X50	acero	14	9	50
K0696.14X56	acero	14	9	56
K0696.14X70	acero	14	9	70
K0696.14X80	acero	14	9	80
K0696.16X50	acero	16	10	50
K0696.16X56	acero	16	10	56
K0696.16X63	acero	16	10	63
K0696.16X70	acero	16	10	70
K0696.16X80	acero	16	10	80
K0696.16X90	acero	16	10	90
K0696.16X100	acero	16	10	100
K0696.103X10	acero inoxidable	3	3	10
K0696.103X12	acero inoxidable	3	3	12
K0696.103X16	acero inoxidable	3	3	16
K0696.103X20	acero inoxidable	3	3	20
K0696.104X10	acero inoxidable	4	4	10
K0696.104X12	acero inoxidable	4	4	12
K0696.104X14	acero inoxidable	4	4	14
K0696.104X16	acero inoxidable	4	4	16
K0696.104X18	acero inoxidable	4	4	18
K0696.104X20	acero inoxidable	4	4	20
K0696.104X22	acero inoxidable	4	4	22
K0696.105X12	acero inoxidable	5	5	12
K0696.105X14	acero inoxidable	5	5	14
K0696.105X16	acero inoxidable	5	5	16
K0696.105X18	acero inoxidable	5	5	18
K0696.105X20	acero inoxidable	5	5	20
K0696.105X22	acero inoxidable	5	5	22
K0696.105X25	acero inoxidable	5	5	25
K0696.105X28	acero inoxidable	5	5	28
K0696.105X36	acero inoxidable	5	5	36
K0696.105X40	acero inoxidable	5	5	40
K0696.106X12	acero inoxidable	6	6	12
K0696.106X14	acero inoxidable	6	6	14
K0696.106X16	acero inoxidable	6	6	16
K0696.106X18	acero inoxidable	6	6	18
K0696.106X20	acero inoxidable	6	6	20
K0696.106X22	acero inoxidable	6	6	22
K0696.106X25	acero inoxidable	6	6	25
K0696.106X28	acero inoxidable	6	6	28
K0696.106X32	acero inoxidable	6	6	32
K0696.106X36	acero inoxidable	6	6	36
K0696.106X40	acero inoxidable	6	6	40
K0696.108X16	acero inoxidable	8	7	16
K0696.108X18	acero inoxidable	8	7	18
K0696.108X20	acero inoxidable	8	7	20
K0696.108X22	acero inoxidable	8	7	22

Chavetas DIN 6885 A

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	H	L = longitud
K0696.108X25	acero inoxidable	8	7	25
K0696.108X28	acero inoxidable	8	7	28
K0696.108X32	acero inoxidable	8	7	32
K0696.108X36	acero inoxidable	8	7	36
K0696.108X40	acero inoxidable	8	7	40
K0696.108X45	acero inoxidable	8	7	45
K0696.108X50	acero inoxidable	8	7	50
K0696.108X70	acero inoxidable	8	7	70
K0696.110X22	acero inoxidable	10	8	22
K0696.110X25	acero inoxidable	10	8	25
K0696.110X28	acero inoxidable	10	8	28
K0696.110X32	acero inoxidable	10	8	32
K0696.110X36	acero inoxidable	10	8	36
K0696.110X40	acero inoxidable	10	8	40
K0696.110X45	acero inoxidable	10	8	45
K0696.110X50	acero inoxidable	10	8	50
K0696.110X56	acero inoxidable	10	8	56
K0696.110X70	acero inoxidable	10	8	70
K0696.110X80	acero inoxidable	10	8	80
K0696.112X28	acero inoxidable	12	8	28
K0696.112X32	acero inoxidable	12	8	32
K0696.112X36	acero inoxidable	12	8	36
K0696.112X40	acero inoxidable	12	8	40
K0696.112X45	acero inoxidable	12	8	45
K0696.112X50	acero inoxidable	12	8	50
K0696.112X56	acero inoxidable	12	8	56
K0696.112X70	acero inoxidable	12	8	70
K0696.112X80	acero inoxidable	12	8	80
K0696.114X32	acero inoxidable	14	9	32
K0696.114X40	acero inoxidable	14	9	40
K0696.114X45	acero inoxidable	14	9	45
K0696.114X50	acero inoxidable	14	9	50
K0696.114X56	acero inoxidable	14	9	56
K0696.114X70	acero inoxidable	14	9	70
K0696.114X80	acero inoxidable	14	9	80
K0696.116X50	acero inoxidable	16	10	50
K0696.116X63	acero inoxidable	16	10	63
K0696.116X70	acero inoxidable	16	10	70
K0696.116X80	acero inoxidable	16	10	80
K0696.116X90	acero inoxidable	16	10	90
K0696.116X100	acero inoxidable	16	10	100