

Botones moleteados con rosca exterior

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Casquillo de latón o de acero inoxidable 1.4305.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.


Versión:

Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.

A petición:

Otros colores.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Tipo de rosca	Material del componente	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0110.003X8	rosca exterior	acero	M3	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.003X10	rosca exterior	acero	M3	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.003X12	rosca exterior	acero	M3	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.003X15	rosca exterior	acero	M3	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.004X8	rosca exterior	acero	M4	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.004X10	rosca exterior	acero	M4	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.004X12	rosca exterior	acero	M4	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.004X15	rosca exterior	acero	M4	15	11	13	11,5	4,3	15

Botones moleteados con rosca exterior

Nuestros productos

Referencia	Tipo de rosca	Material del componente	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0110.005X10	rosca exterior	acero	M5	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.005X12	rosca exterior	acero	M5	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.005X15	rosca exterior	acero	M5	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.005X20	rosca exterior	acero	M5	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.006X10	rosca exterior	acero	M6	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.006X15	rosca exterior	acero	M6	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.006X20	rosca exterior	acero	M6	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.006X25	rosca exterior	acero	M6	15	11	13	11,5	4,3	25
K0110.0003X8	rosca exterior	acero inoxidable	M3	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.0003X10	rosca exterior	acero inoxidable	M3	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0003X12	rosca exterior	acero inoxidable	M3	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.0003X15	rosca exterior	acero inoxidable	M3	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0004X8	rosca exterior	acero inoxidable	M4	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.0004X10	rosca exterior	acero inoxidable	M4	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0004X12	rosca exterior	acero inoxidable	M4	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.0004X15	rosca exterior	acero inoxidable	M4	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0005X10	rosca exterior	acero inoxidable	M5	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0005X12	rosca exterior	acero inoxidable	M5	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.0005X15	rosca exterior	acero inoxidable	M5	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0005X20	rosca exterior	acero inoxidable	M5	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.0006X10	rosca exterior	acero inoxidable	M6	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0006X15	rosca exterior	acero inoxidable	M6	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0006X20	rosca exterior	acero inoxidable	M6	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.0006X25	rosca exterior	acero inoxidable	M6	15	11	13	11,5	4,3	25