# Tuercas de extensión 3D altas

## Descripción del artículo/Imágenes del producto






### Descripción

**Material:**
Acero para temple y revenido.

**Versión:**
Acero con clase de resistencia 10, bruñido.

**Indicación:**
Por motivos funcionales y de seguridad, los tornillos se deben enroscar por los dos lados hasta la mitad de la altura de la tuerca como máximo. Longitud de rosca mínima, 1x diámetro.

**A petición:**
Anchos de llave según DIN ISO 272.

## Planos







## Nuestros productos

### Tuercas de extensión 3D altas

| Referencia | D | H = 3 x D | SW | E |
|---|---|---|---|---|
| **K0865.06** | M6 | 18 | 10 | 11,5 |
| **K0865.08** | M8 | 24 | 13 | 15 |
| **K0865.10** | M10 | 30 | 17 | 19,6 |
| **K0865.12** | M12 | 36 | 19 | 21,9 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Tuercas de extensión 3D altas

## Nuestros productos

| Referencia | D | H = 3 x D | SW | E |
|---|---|---|---|---|
| **K0865.16** | M16 | 48 | 24 | 27,7 |
| **K0865.20** | M20 | 60 | 30 | 34,6 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG