

Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.

Versión:

Acero para muelles de acabado natural.

Acero inoxidable de acabado natural.

Indicación:

Las arandelas de seguridad se instalan en la ranura de un árbol. Se han normalizado según DIN 6799 y se han diseñado para árboles pequeños.


Medida nominal = Diámetro de la ranura D2

Indicación sobre el dibujo:

1) Sin sujeción

2) Apretado

Planos



Nuestros productos

Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799

Referencia	Material del cuerpo de base	A	D1	D2	D3	H	M
K1940.0230	acero para muelles	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
K1940.0320	acero para muelles	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64
K1940.0400	acero para muelles	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74
K1940.0500	acero para muelles	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74
K1940.0600	acero para muelles	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74
K1940.0700	acero para muelles	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
K1940.0800	acero para muelles	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
K1940.0900	acero para muelles	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
K1940.1000	acero para muelles	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
K1940.1200	acero para muelles	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35
K1940.0151	acero inoxidable	1,28	2-2,5	1,5	4,25	0,4	0,44
K1940.0191	acero inoxidable	1,61	2,5-3	1,9	4,8	0,5	0,54
K1940.0231	acero inoxidable	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
K1940.0321	acero inoxidable	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64
K1940.0401	acero inoxidable	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74

Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	A	D1	D2	D3	H	M
K1940.0501	acero inoxidable	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74
K1940.0601	acero inoxidable	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74
K1940.0701	acero inoxidable	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
K1940.0901	acero inoxidable	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
K1940.0801	acero inoxidable	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
K1940.1001	acero inoxidable	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
K1940.1201	acero inoxidable	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35