

Vasos e insertos de plástico

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Vaso de acero para herramientas.
Inserto especial de PETP.

Versión:

Vaso cromado.

Indicación:

Vaso:

Vaso con accionamiento de 1/2" marca Hazet. Especialmente modificado para el alojamiento de los insertos de plástico. Gracias a la longitud y a la forma interna del vaso, el inserto de plástico se mantiene en su sitio con seguridad. De este modo, la fuerza se transmite de forma óptima a la cabeza del tornillo. En caso de uso previsto, el diseño de esta pieza evita el contacto metálico entre el vaso y la cabeza hexagonal. La corrosión por contacto queda, por tanto, descartada.

Inserto de plástico:

Inserto de plástico para apretar y aflojar tornillos y tuercas de la línea de productos NOVOnox higienic de KIPP. Las superficies pulidas y delicadas quedan protegidas y se evita una posible corrosión posterior por contacto.


El vaso especial se inserta a presión de forma manual. Gracias al enganche mecánico y al dispositivo de sujeción, se garantiza una sujeción óptima en el vaso. Para cambiar los insertos de plástico desgastados, no se necesitan herramientas especiales.

Con un par de apriete definido (clase de resistencia 6.8), los insertos de plástico presentan una duración de hasta 1000 ciclos de cambio o más.

Indicación sobre el dibujo:

- A) Vaso
- B) Inserto de plástico

Planos



Nuestros productos

Referencia	Descripción	D=Diámetro exterior	D1	L	T	SW=Ancho de llave	Ancho de llave1
K1361.1012	Llave De Vaso	15,3	22	36,6	10,6	10	-
K1361.1112	Llave De Vaso	16,6	22	37,3	10,1	11	-
K1361.1312	Llave De Vaso	19,1	22	37,3	10,6	13	-
K1361.1612	Llave De Vaso	22,9	23,6	37,1	11,3	16	-
K1361.1912	Llave De Vaso	26,6	23	37	13,2	19	-
K1361.2112	Llave De Vaso	29	25	36,8	12,9	21	-
K1361.2712	Llave De Vaso	35,2	25	44,4	18,1	27	-
K1361.0502	Inserto Protector	-	-	18	6	10	5

Vasos e insertos de plástico

Nuestros productos

Referencia	Descripción	D=Diámetro exterior	D1	L	T	SW=Ancho de llave	Ancho de llave1
K1361.0503	Inserto Protector	-	-	18	6	10	5,5
K1361.0603	Inserto Protector	-	-	18	6	10	6
K1361.0704	Inserto Protector	-	-	18	6	10	7
K1361.0805	Inserto Protector	-	-	18	6	11	8
K1361.1006	Inserto Protector	-	-	19,5	10	13	10
K1361.1107	Inserto Protector	-	-	21,5	11	16	11
K1361.1308	Inserto Protector	-	-	21,5	11	16	13
K1361.1610	Inserto Protector	-	-	22	13,5	19	16
K1361.1710	Inserto Protector	-	-	21,5	12	21	17
K1361.1812	Inserto Protector	-	-	21,5	12	21	18
K1361.1913	Inserto Protector	-	-	21,5	12	21	19
K1361.2114	Inserto Protector	-	-	26,5	18	27	21
K1361.2214	Inserto Protector	-	-	26,5	18	27	22
K1361.2416	Inserto Protector	-	-	26,5	18	27	24