

Llave de gancho con pivote DIN 1810B

Descripción del artículo/Imágenes del producto




Descripción

Material:
Acero especial.

Versión:
Endurecido y revenido en tono bruñido.

Indicación:
Para tuercas de agujeros cruzados DIN 1816.
Con bordes redondeados para un mejor manejo.

Planos



Nuestros productos

Llave de gancho con pivote DIN 1810B

Referencia	Para tuercas con agujeros cruzados DIN 1816	D mín.	D máx.	D1	L	T
K2401.012014	-	12	14	2	110	3
K2401.020022	-	20	22	2,5	110	3
K2401.016018	-	16	18	2,5	110	3
K2401.025028	M10, M12	25	28	3	136	4
K2401.030032	M14, M16	30	32	4	136	4
K2401.034036	M18, M20	34	36	4	170	5
K2401.040042	M22, M24	40	42	4	170	5
K2401.052055	M32, M35	52	55	5	206	6
K2401.045050	M26 - M30	45	50	5	206	6
K2401.058062	M38 - M42	58	62	5	240	7
K2401.068075	M45 - M50	68	75	6	240	7
K2401.095100	M62 - M70	95	100	8	280	8
K2401.080090	M52 - M60	80	90	6	280	8

Llave de gancho con pivote DIN 1810B

Nuestros productos
