

Bouchon fileté à évent avec jauge d'huile

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
 Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
 Jauge d'huile en zinc.
 Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.

Finition :

Corps noir.
 Couvercle rouge.
 Finesse de filtration 50 µm.
 Jauge d'huile phosphatée.

Nota :

Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.

Forme A : sans filtre à air

Forme B : avec filtre à air

Plage de température :

Résistance à des températures jusqu'à 100 °C pour l'huile.


Sur demande :

Jauges d'huile avec encoches «min.» et «max.».

Indication de dessin :

- 1) Capsule
- 2) Filtre à air uniquement forme B
- 3) Joint torique

Dessins



Aperçu des articles

Bouchon à évent avec jauge d'huile

Bouchon fileté à évent avec jauge d'huile

Aperçu des articles

| Référence | Forme | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 |
|---------------|-------|----|---------|----|----|------|------|
| K0465.136038 | A | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 17 | 11 |
| K0465.141012 | A | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 18 | 12 |
| K0465.147034 | A | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 17 | 12 |
| K0465.152100 | A | 52 | G1 | 38 | 5 | 20 | 12 |
| K0465.163114 | A | 63 | G1 1/4 | 49 | 5 | 23 | 13 |
| K0465.163112 | A | 63 | G1 1/2 | 55 | 5 | 23 | 13,5 |
| K0465.1361615 | A | 36 | M16x1,5 | 23 | 4 | 17 | 11 |
| K0465.1411815 | A | 41 | M18x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |
| K0465.1412015 | A | 41 | M20x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |
| K0465.1412215 | A | 41 | M22x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |
| K0465.236038 | B | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 17 | 11 |
| K0465.241012 | B | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 18 | 12 |
| K0465.247034 | B | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 17 | 12 |
| K0465.252100 | B | 52 | G1 | 38 | 5 | 20 | 12 |
| K0465.263114 | B | 63 | G1 1/4 | 49 | 5 | 23 | 13 |
| K0465.263112 | B | 63 | G1 1/2 | 55 | 5 | 23 | 13,5 |
| K0465.2361615 | B | 36 | M16x1,5 | 23 | 4 | 17 | 11 |
| K0465.2411815 | B | 41 | M18x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |
| K0465.2412015 | B | 41 | M20x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |
| K0465.2412215 | B | 41 | M22x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |