K0484

Bride à patte plastique avec denture intérieure

Description de l'article/illustrations du produit





Description

Matière :
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.

Finition :
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.

Nota :
Ces brides à pattes avec denture intérieure peuvent être assemblées avec des brides à pattes avec denture extérieure (K0485) et former une articulation. La taille de base pour les tubes ronds est de Ø18 mm ou Ø30 mm. Pour serrer des tubes plus petits ou pour passer de rond en carré, utiliser le réducteur K0492.

Montage :
K0484.18 peut être assemblée avec K0485.18 à l'aide du raccord vissé M6-DIN985 (K1148) et M6x18 DIN 6912 (K1160).
K0484.30 peut être assemblée avec K0485.30 à l'aide du raccord vissé M8-DIN985 (K1148) et M8x25 DIN 6912 (K1160).

Sur demande :
Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.

Accessoires :
- réducteur K0492
- tube rond et carré K0493

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Bride à patte plastique avec denture intérieure

Description de l'article/illustrations du produit

Dessins



Aperçu des articles

Bride à pattes avec denture intérieure en plastique

Bride à patte plastique avec denture intérieure

Aperçu des articles

Référence	A	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S	T
K0484.18	18	9,9	6,1	25	7,5	26,5	5,9	30	57,5	45	21	34	M6x18	M6-DIN 985
K0484.30	30	16,5	8,1	40	11	41,5	6,5	45	88	68	28,5	52,5	M8x25	M8-DIN 985

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG