

Bisagras de acero inoxidable ajustables

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable 1.4401.

Indicación:

Bisagras para puertas interiores.

Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.

Los puntos marcan el centro del recorrido de desplazamiento "L" para facilitar el montaje.

Las tolerancias de fabricación y la hendidura de la puerta se pueden compensar y reajustar así tanto horizontal como verticalmente.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.


Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Accesorios:

Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 6912 (M6) K1160.

Planos



Bisagras de acero inoxidable ajustables

Nuestros productos

Bisagras de acero inoxidable, ajustables

Referencia	Modelo de forma	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	S	H	Recorrido de ajuste L máx.	Ángulo de apertura	F1 N	F2 N
K1900.07382121	-	76	21	21	38	38	7	10	60	34	8	15	4	180°	9000	1000