

Bisagras de plástico, separables, desmontables

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Descripción del producto:

Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio. Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez. Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores. Se pueden utilizar en interiores y exteriores.

Material:

Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305.
Pernos de eje de acero.

Versión:

Bisagra negra similar a RAL 9005
Pernos de eje de acero inoxidable con acabado natural.
Pernos de eje de acero galvanizado.
Accesorios de acabado natural.

Indicación:

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Ventajas:

Montaje y desmontaje sin herramientas

A petición:

Combinación de aletas de distintas longitudes de la bisagra.

Volumen de suministro:

Dos medias bisagras.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.

Accesorios:

K0776 Pernos insertables con fiador abatible.
Perno con cabeza ISO 2341.
Pernos insertables con ojo de llave.
K1136 Albura DIN EN ISO 1234.
K0367 Ojo de llave.

Indicación sobre el dibujo:

Forma A: con perno insertable
Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave
Forma C: con perno/ cabeza y albura


Bisagras de plástico, separables, desmontables

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Forma D: con perno insertable/fiador abatible

- 2) Perno de eje
- 3) Albura
- 4) Ojo de llave

Planos



Nuestros productos

Bisagras de plástico, separables, desmontables

Referencia	Forma	Modelo de forma	Material del componente	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
K1963.25151501	A	-	acero inoxidable	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
K1963.30181801	A	-	acero inoxidable	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.35202001	A	-	acero inoxidable	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.40232301	A	-	acero inoxidable	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.45252501	A	-	acero inoxidable	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.50282801	A	-	acero inoxidable	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
K1963.60333301	A	-	acero inoxidable	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175
K1963.25151502	B	-	acero inoxidable	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
K1963.30181802	B	-	acero inoxidable	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.35202002	B	-	acero inoxidable	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.40232302	B	-	acero inoxidable	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.45252502	B	-	acero inoxidable	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.50282802	B	-	acero inoxidable	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
K1963.60333302	B	-	acero inoxidable	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175
K1963.25151503	C	-	acero inoxidable	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
K1963.30181803	C	-	acero inoxidable	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.35202003	C	-	acero inoxidable	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.40232303	C	-	acero inoxidable	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.45252503	C	-	acero inoxidable	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.50282803	C	-	acero inoxidable	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
K1963.60333303	C	-	acero inoxidable	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175
K1963.25151504	D	-	acero	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
K1963.30181804	D	-	acero	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.35202004	D	-	acero	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400

Bisagras de plástico, separables, desmontables

Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	Material del componente	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
K1963.40232304	D	-	acero	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.45252504	D	-	acero	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.50282804	D	-	acero	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
K1963.60333304	D	-	acero	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175