

Bisagras Aluminio, interior, con alma

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Bisagra de aluminio.

Eje de acero inoxidable.

Embellecedor de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

Versión:

Bisagra anodizada.

Eje con acabado natural.

Embellecedor de aluminio blanco.

Indicación:

Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio, aptas para colgar.

Las bisagras se pueden ensamblar a la izquierda o a la derecha.

Se puede girar a 360°.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.


Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Juego de montaje:

2x tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991 / ISO 10642.

2x tuercas correderas en ranura retraíbles con alma tipo I.

Planos



Bisagras Aluminio, interior, con alma

Nuestros productos

Bisagras de aluminio, interior, con alma

Referencia	Modelo de forma	Tipo	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D	D1	N	S	F1 N	F2 N
K2101.86840	-	B & I	86	27,5	27,5	43	43	84	81	40	41	6,1	14,2	8	3,8	200	200
K2101.86841	-	I	86	27,5	27,5	43	43	84	81	40	41	6,1	14,2	8	3,8	200	200